



## Nožový držák PENTACUT PCH 24-34, vlevo, Velikost stopky / velikost destičky: 20/24mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273925 20/24
GTIN	7291075171969
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937 – 273939.

### Technický popis

Celková délka L	120 mm
Velikost stopky	20 mm
Řada	PENTACUT
Délka hlavy L <sub>1</sub>	19,5 mm
Hloubka zápichu t <sub>max</sub>	6,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Velikost destiček	25 mm
Označení výrobce	PCHL 20-24
Způsob použití	vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

