




Vyměnitelné břity PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 4/34mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273939 4/34
GTIN	7291075289572
Třída artiklu	26K

Popis

Provedení:

Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Střední až vysoké posuvy.

Použití:

Volba číslo jedna pro přesné zapichování. Je možné i upichování. Vhodné i pro přerušované řezy.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273924–273925.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f	0,06 - 0,3 mm/ot,
Tolerance šířky zápichu w	0,02 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Rohový rádius R	0,3 mm
Hloubka zápichu t_{max}	10 mm

Tolerance rohový rádius R	0,03 mm
Velikost destiček Ø d	34 mm
Řada	PENTACUT
Označení výrobce	PENTA 34N400C030 IC908
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	C
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC908
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů