



Nožový držák PENTACUT PCH-17, vlevo, Velikost stopky / velikost destičky: 10/17mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro kompaktní práci na rameni obrobku pro šířky zápichu 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273956 – 273959.

Upozornění:

Pro pravé držáky používejte pravé vyměnitelné břity, pro levé držáky používejte levé vyměnitelné břity.

Technický popis

Řada	PENTACUT
Délka hlavy L_1	17 mm
Velikost stopky	10 mm
Celková délka L	120 mm
Hloubka zápichu t_{max}	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Velikost destiček	17 mm
Označení výrobce	PCHLS 10-17
Způsob použití	vlevo

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák