



## Nožový držák PENTACUT PCH-17, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 12/17mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Použití:

Pro kompaktní práci na rameni obrobku pro šířky zápichu 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273956 – 273959.

#### Upozornění:

Pro pravé držáky používejte pravé vyměnitelné břity, pro levé držáky používejte levé vyměnitelné břity.

### Technický popis

Velikost stopky	12 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	4 mm
Řada	PENTACUT
Délka hlavy $L_1$	17 mm
Celková délka $L$	120 mm
OAH	17,6 mm
Velikost destiček	17 mm
Označení výrobce	PCHRS 12-17
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák