



Řezné vložky PENTA 17 N-P pravý, IC1008, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/17mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273956 2/17
GTIN	7291075389869
Třída artiklu	26K

Popis

Použití:

Univerzální systém pro obrábění malých součástí. Pro zapichování a upichování, soustružení zápichů, řezání závitů a zpětné soustružení.

Pro zapichování a upichování. Pozitivní lamač třísek. Měkký řez.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273950–273951.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rohový rádius R	0,1 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Posuv f	0,02 - 0,08 mm/ot,
Hloubka zápichu t_{max}	4 mm
CUTDIA	8 mm

Velikost destiček Ø d	17 mm
Řada	PENTACUT
Označení výrobce	PENTA 17N200P010RS IC1008
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC1008
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů