



## Řezné vložky PENTA 17 N-P pravý, IC1008, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1/17mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273956 1/17
GTIN	7291075390131
Třída artiklu	26K

### Popis

#### Použití:

Univerzální systém pro obrábění malých součástí. Pro zapichování a upichování, soustružení zápichů, řezání závitů a zpětné soustružení.

Pro zapichování a upichování. Pozitivní lamač třísek. Měkký řez.

#### Vhodné pro:

Nožový držák č. 273950–273951.

#### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

Rohový rádius R	0,1 mm
Šířka zápichu w	1 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	3 mm
Posuv f	0,02 - 0,05 mm/ot,
CUTDIA	6 mm

Velikost destiček Ø d	17 mm
Řada	PENTACUT
Označení výrobce	PENTA 17N100P010RS IC1008
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC1008
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů