

**Nožový držák PENTACUT PCH-17, vlevo, Velikost stopky / velikost destičky:  
16/17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273951 16/17
GTIN	7291075389463
Třída artiklu	26D

**Popis****Použití:**

Pro kompaktní práci na rameni obrobku pro šířky zápichu 0,25 mm – 3,18 mm.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 273956 – 273959.

**Upozornění:**

Pro pravé držáky používejte pravé vyměnitelné břity, pro levé držáky používejte levé vyměnitelné břity.

**Technický popis**

Celková délka L	120 mm
Řada	PENTACUT
Velikost stopky	16 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	4 mm
Délka hlavy $L_1$	17 mm
OAH	21,6 mm
Velikost destiček	17 mm
Označení výrobce	PCHLS 16-17
Způsob použití	vlevo
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák