



Nožový držák PENTACUT PCH-17, vlevo, Velikost stopky / velikost destičky: 25/17mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273951 25/17
GTIN	7291075389609
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro kompaktní práci na rameni obrobku pro šířky zápichu 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273956 – 273959.

Upozornění:

Pro pravé držáky používejte pravé vyměnitelné břity, pro levé držáky používejte levé vyměnitelné břity.

Technický popis

Řada	PENTACUT
Délka hlavy L_1	17 mm
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	120 mm
Hloubka zápichu t_{max}	4 mm
OAH	30,6 mm
Velikost destiček	17 mm
Označení výrobce	PCHLS 25-17
Způsob použití	vlevo
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák