



## Nožový držák PENTACUT PCH-17, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 16/17mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273950 16/17
GTIN	7291075389470
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Použití:

Pro kompaktní práci na rameni obrobku pro šířky zápichu 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273956 – 273959.

#### Upozornění:

Pro pravé držáky používejte pravé vyměnitelné břity, pro levé držáky používejte levé vyměnitelné břity.

### Technický popis

Hloubka zápichu $t_{max}$	4 mm
Velikost stopky	16 mm
Celková délka L	120 mm
Řada	PENTACUT
Délka hlavy $L_1$	17 mm
OAH	21,6 mm
Velikost destiček	17 mm
Označení výrobce	PCHRS 16-17
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák