



Řezné vložky PENTA 17 N-P pravý, IC1008, Šířka zápichu w / velikost destičky: 0,8/17mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273956 0,8/17 |
| GTIN | 7291075390117 |
| Třída artiklu | 26K |

Popis

Použití:

Univerzální systém pro obrábění malých součástí. Pro zapichování a upichování, soustružení zápichů, řezání závitů a zpětné soustružení.

Pro zapichování a upichování. Pozitivní lamač třísek. Měkký řez.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273950–273951.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Šířka zápichu w | 0,8 mm |
| Hloubka zápichu t_{max} | 2,5 mm |
| Posuv f | 0,02 - 0,04 mm/ot, |
| CUTDIA | 5 mm |
| Velikost destiček \varnothing d | 17 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Řada | PENTACUT |
| Označení výrobce | PENTA 17N080P000RS IC1008 |
| Počet výměn/řezání | 5 |
| Řezný materiál | TK |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Hlavní způsob použití | UNI |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Lamač třísek | P |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 60 - 180 m/min |
| Typ | IC1008 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |