



Kompaktní nožový držák HELIGRIP HFHR Zesílené provedení, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 40-48mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Technický popis

Délka hlavy L_1	44 mm
Celková délka L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Řada	HELI-GRIP
Hloubka zápichu t_{max}	25 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Označení výrobce	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák