



Kompaktní nožový držák HELI-GRIP HFH Zesílené provedení, Vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 140-240mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Upozornění:

U levých kompaktních svěrných držáků použijte levé destičky (typ HGPL nebo HFPL).

Technický popis

WF	25,6 mm
Délka hlavy L ₁	44 mm
OAH	37 mm
Řada	HELI-GRIP
Šířka zápichu w	4 mm
H	25 mm
Hloubka zápichu t _{max}	25 mm
Celková délka L	150 mm
Označení výrobce	HFHL 25-140-4T25
B	25 mm

Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák