



Kompaktní nožový držák HELIGRIP HFHR Zesílené provedení, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 180-800mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273768 180-800
GTIN	7291075033472
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Technický popis

Délka hlavy L_1	51 mm
Celková délka L	150 mm
Hloubka zápichu t_{max}	32 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Šířka zápichu w	5 mm
Řada	HELI-GRIP
WF	26 mm
Označení výrobce	HFHR 25-180-5T32
B	25 mm
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák