



Kompaktní nožový držák HELIGRIP HFHR Zesílené provedení, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 35-40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Technický popis

Řada	HELI-GRIP
H	20 mm
Hloubka zápichu t_{max}	20 mm
Celková délka L	140 mm
Šířka zápichu w	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
Délka hlavy L_1	39 mm
Označení výrobce	HFHR 20-35-5T20
B	20 mm
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák