



## Kompaktní nožový držák HELIGRIP HFHR Zesílené provedení, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 140-240mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

### Technický popis

H	25 mm
OAH	37 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	25 mm
Délka hlavy $L_1$	44 mm
Celková délka L	150 mm
WF	25,6 mm
Řada	HELI-GRIP
Označení výrobce	HFHR 25-140-4T25
B	25 mm
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák