



Kompaktní nožový držák HELI-GRIP HFH Zesílené provedení, Vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 35-40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Upozornění:

U levých kompaktních svěrných držáků použijte levé destičky (typ HGPL nebo HFPL).

Technický popis

OAH	31 mm
Řada	HELI-GRIP
H	20 mm
Šířka zápichu w	5 mm
Délka hlavy L ₁	39 mm
WF	21 mm
Hloubka zápichu t _{max}	20 mm
Celková délka L	140 mm
Označení výrobce	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák