



## Kompaktní nožový držák HELIGRIP HFHR Zesílené provedení, pravý, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 180-400mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273768 180-400
GTIN	7291075033748
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

#### Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

### Technický popis

Celková délka L	150 mm
OAH	40 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	51 mm
Řada	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Hloubka zápichu t <sub>max</sub>	32 mm
H	25 mm
Šířka zápichu w	6 mm
HBH	3 mm
Označení výrobce	HFHR 25-180-6T32
B	25 mm

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák