



Kompaktní nožový držák HELI-GRIP HFH Zesílené provedení, vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 40-48mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273769 40-48 |
| GTIN | 7291075032840 |
| Třída artiklu | 26D |

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Upozornění:

U levých kompaktních svěrných držáků použijte levé destičky (typ HGPL nebo HFPL).

Technický popis

| | |
|---------------------------|-----------------|
| WF | 20,6 mm |
| Řada | HELI-GRIP |
| H | 20 mm |
| OAH | 31 mm |
| Délka hlavy L_1 | 44 mm |
| Šířka zápichu w | 4 mm |
| Celková délka L | 140 mm |
| Hloubka zápichu t_{max} | 25 mm |
| Označení výrobce | HFHL 20-40-4T25 |
| B | 20 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Způsob použití | vlevo |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Možnost axiálního upichování | ano |
| Druh produktu | Soustružnický držák |