



Kompaktní nožový držák HELI-GRIP HFH Zesílené provedení, Vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 180-400mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273769 180-400
GTIN	7291075033755
Třída artiklu	26D

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Upozornění:

U levých kompaktních svěrných držáků použijte levé destičky (typ HGPL nebo HFPL).

Technický popis

Šířka zápichu w	6 mm
Délka hlavy L ₁	51 mm
Celková délka L	150 mm
H	25 mm
OAH	40 mm
HBH	3 mm
Hloubka zápichu t _{max}	32 mm
Řada	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Označení výrobce	HFHL 25-180-6T32

B	25 mm
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák