



Kompaktní nožový držák HELI-GRIP HFH Zesílené provedení, Vlevo, Rozsah Ø / zápich DAXN-DAXX: 400-3000mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 273769 400-3000 |
| GTIN | 7291075033779 |
| Třída artiklu | 26D |

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Upozornění:

U levých kompaktních svěrných držáků použijte levé destičky (typ HGPL nebo HFPL).

Technický popis

| | |
|---------------------------|------------------|
| Šířka zápichu w | 6 mm |
| HBH | 3 mm |
| Hloubka zápichu t_{max} | 32 mm |
| OAH | 40 mm |
| H | 25 mm |
| Řada | HELI-GRIP |
| WF | 26,4 mm |
| Celková délka L | 150 mm |
| Délka hlavy L_1 | 51 mm |
| Označení výrobce | HFHL 25-400-6T32 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| B | 25 mm |
| Způsob použití | Vlevo |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Možnost axiálního upichování | ano |
| Druh produktu | Soustružnický držák |