


**Vyvrtávací tyč MINCUT, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270420 12/10
GTIN	7291075262407
Třída artiklu	26I

Popis**Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

Použití:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů v rozsahu průměrů 8 mm – 17 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 270422 – 270429.

Technický popis

Středové přesazení L_3	11,2 mm
Řada	MINCUT
Celková délka L	90 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Velikost destiček	10 mm
Délka hlavy l_2	17,2 mm
Funkční šířka f_1	2,4 mm
Radiální šířka f_2	5,5 mm
Chladicí Ø d_s	6 mm
Rádus R	4,6 mm
Označení výrobce	MIFHR 12C-10

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací tyč