


**Vyvrtávací tyč MINCUT, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/15mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270420 16/15 |
| GTIN | 7291075262421 |
| Třída artiklu | 26l |

Popis**Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

Použití:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů v rozsahu průměrů 8 mm – 17 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 270422 – 270429.

Technický popis

| | |
|--------------------------|---------|
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Celková délka L | 100 mm |
| Řada | MINCUT |
| Středové přesazení L_3 | 12,5 mm |
| Velikost destiček | 15 mm |
| Délka hlavy l_2 | 19 mm |
| Funkční šířka f_1 | 2,7 mm |
| Radiální šířka f_2 | 7,5 mm |
| Chladicí Ø d_s | 8 mm |
| Rádus R | 10,3 mm |

| | |
|------------------|----------------|
| Označení výrobce | MIFHR 16C-15 |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |