


**Vyvrtávací tyč MINCUT, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Třída artiklu	26l

**Popis****Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

**Použití:**

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů v rozsahu průměrů 8 mm – 17 mm.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 270422 – 270429.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$	16 mm
Celková délka L	100 mm
Řada	MINCUT
Středové přesazení $L_3$	12,5 mm
Velikost destiček	15 mm
Délka hlavy $l_2$	19 mm
Funkční šířka $f_1$	2,7 mm
Radiální šířka $f_2$	7,5 mm
Chladicí Ø $d_s$	8 mm
Rádus R	10,3 mm

Označení výrobce	MIFHR 16C-15
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací tyč