


**Vyvrtávací tyč MINCUT, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Třída artiklu	26I

**Popis****Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

**Použití:**

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů v rozsahu průměrů 8 mm – 17 mm.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 270422 – 270429.

**Technický popis**

Řada	MINCUT
Celková délka L	100 mm
Velikost destiček	15 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	12,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Délka hlavy l <sub>2</sub>	19 mm
Funkční šířka f <sub>1</sub>	4,7 mm
Radiální šířka f <sub>2</sub>	9 mm
Chladicí Ø d <sub>s</sub>	8,5 mm
Rádus R	11,3 mm

Označení výrobce	MIFHR 20C-15
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací tyč