

**Vyvrtávací tyč MINCUT, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Třída artiklu	26I

Popis**Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

Použití:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů v rozsahu průměrů 8 mm – 17 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 270422 – 270429.

Technický popis

Ø stopky D_s	12 mm
Řada	MINCUT
Celková délka L	102,5 mm
Středové přesazení L_3	7,4 mm
Velikost destiček	8 mm
Délka hlavy l_2	12,5 mm
Radiální šířka f_2	5,5 mm
Funkční šířka f_1	1,4 mm
Chladicí Ø d_s	5 mm
Rádus R	3,8 mm
Označení výrobce	MIFHR 12C-8

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací tyč