


**Vyvrtávací tyč MINCUT, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Třída artiklu	26l

**Popis****Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

**Použití:**

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů v rozsahu průměrů 8 mm – 17 mm.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 270422 – 270429.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$	12 mm
Řada	MINCUT
Celková délka L	102,5 mm
Středové přesazení $L_3$	7,4 mm
Velikost destiček	8 mm
Délka hlavy $l_2$	12,5 mm
Radiální šířka $f_2$	5,5 mm
Funkční šířka $f_1$	1,4 mm
Chladicí Ø $d_s$	5 mm
Rádus R	3,8 mm
Označení výrobce	MIFHR 12C-8

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací tyč