


**Vyvrtávací tyč MINCUT, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/10mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270420 16/10  |
| GTIN           | 7291075262414 |
| Třída artiklu  | 26I           |

**Popis****Provedení:**

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

**Použití:**

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů v rozsahu průměrů 8 mm – 17 mm.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné břity č. 270422 – 270429.

**Technický popis**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ø stopky $D_s$           | 16 mm   |
| Středové přesazení $L_3$ | 11,2 mm |
| Velikost destiček        | 10 mm   |
| Řada                     | MINCUT  |
| Celková délka $L$        | 90 mm   |
| Délka hlavy $l_2$        | 17,2 mm |
| Funkční šířka $f_1$      | 2,4 mm  |
| Radiální šířka $f_2$     | 7,5 mm  |
| Chladicí Ø $d_s$         | 6 mm    |
| Rádus $R$                | 4,6 mm  |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Označení výrobce | MIFHR 16C-10   |
| Způsob použití   | pravý          |
| Vnitřní chlazení | ano            |
| Druh produktu    | Vyvrtávací tyč |