



Vyměnitelné břity MINCUT MIUR plný rádius, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

S plným rádiusem pro vnitřní volné zapichování 45°.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	1,36 mm
Minimální $\varnothing D_{min}$	8,3 mm
Posuv f zapichování	0,01 - 0,03 mm/ot,
Posuv f soustružení	0,03 - 0,1 mm/ot,
WF	3,6 mm
Hloubka řezu a_p	0,03 - 0,5 mm
Rohový rádius R	1 mm
Série	MINCUT
Hloubka řezu $a_{p min}$	0,03
Hloubka řezu $a_{p max}$	0,5

Technický list

Označení výrobce	MIUR 8-2.00-1.00 IC908
Řezný materiál	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička