



Vyměnitelné břity MINCUT MIFR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1,5/8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270426 1,5/8
GTIN	7291075262513
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	5,5 mm
Velikost destiček $\varnothing d$	8 mm
WF	2,6 mm
DAXN-DAXX	8 - 11,5 mm
INSL	17,7 mm
Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,1 mm/ot,
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,06 mm/ot,
Rohový rádius R	0,2 mm
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální

Řezná rychlost v_c hlavní použití

80 - 140 mm/min

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička