



Vyměnitelné břity MINCUT MIGR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1/8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

Pro vnitřní zapichování při malé hloubce řezu.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

Velikost destiček $\varnothing d$	8 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	1,4 mm
Minimální $\varnothing D_{min}$	8,5 mm
Šířka zápichu w	1 mm
Posuv f zapichování	0,01 - 0,03 mm/ot,
WF	4 mm
Posuv f soustružení	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Rohový rádius R	0,05 mm
Řada	MINCUT

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,05
Hloubka řezu $a_{p \max}$	0,5
Označení výrobce	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička