



## Vyměnitelné břity MINCUT MIGR neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	270422 2/8
GTIN	7291075287073
Třída artiklu	26J

### Popis

#### Provedení:

Pro vnitřní zapichování při malé hloubce řezu.

#### Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

### Technický popis

Šířka zápichu w	2 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	1,8 mm
Velikost destiček $\varnothing d$	8 mm
Minimální $\varnothing D_{min}$	8,9 mm
Posuv f soustružení	0,03 - 0,1 mm/ot,
WF	4,4 mm
Posuv f zapichování	0,01 - 0,03 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Rohový rádius R	0,1 mm
Řada	MINCUT

Hloubka řezu $a_{p \max}$	0,5
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,05
Označení výrobce	MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička