



Vyměnitelné břity MINCUT MIFR plný rádius, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1,6/8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270427 1,6/8
GTIN	7291075262568
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

Velikost destiček $\varnothing d$	8 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	5,5 mm
WF	2,6 mm
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,06 mm/ot,
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 12,1 mm
Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,1 mm/ot,
Rohový rádius R	0,8 mm
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální

Řezná rychlost v_c hlavní použití

80 - 140 mm/min

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička