



## Vyměnitelné břity MINCUT MEFL neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	270428 2/8
GTIN	7291075359534
Třída artiklu	26J

### Popis

**Provedení:**

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů na vnější straně čepu.

**Vhodné pro:**

Vyvrtávací tyče č. 270420.

### Technický popis

INSL	17,4 mm
Posuv f zapichování	3,1 mm/ot,
WF	3,1 mm
Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,1 mm/ot,
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	5,5 mm
Velikost destiček $\varnothing d$	8 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,06 mm/ot,
Rohový rádius R	0,2 mm
Řada	MINCUT

Označení výrobce	MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička