



Vyměnitelné břity MINCUT MEFL neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2,5/10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů na vnější straně čepu.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

Posuv f zapichování	3,15 mm/ot,
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,05 mm/ot,
Maximální hloubka řezu t_{max}	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,06 mm/ot,
Velikost destiček $\varnothing d$	10 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Řada	MINCUT

Označení výrobce	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička