

**Nožový držák DOVEIQGRIP THD, pravý, Velikost dříku / šířka zápichu w:
25/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Třída artiklu	26D

Popis**Provedení:**

Pro obrábění vnějších zápichů.

Technický popis

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Velikost stopky	25 mm
Šířka zápichu w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Řada	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Označení výrobce	THDR 2525-10T20-IQ
Délka vyložení	20 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák