



## Nožový držák DOVEIQGRIP THD, pravý, Velikost dříku / šířka zápichu w: 40/16mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	274140 40/16
GTIN	7291075316735
Třída artiklu	26D

### Popis

#### Provedení:

Pro obrábění vnějších zápichů.

### Technický popis

CDX	50 mm
WB	14,8 mm
Šířka zápichu w	16 mm
OAL	180 mm
WF	32,6 mm
Řada	DOVEIQGRIP
Velikost stopky	40 mm
Označení výrobce	THDR 4040-16T50-IQ
Délka vyložení	50 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

