



Vyměnitelné břity MINCUT MEFL neutrální, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1,5/8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270428 1,5/8
GTIN	7291075359558
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů na vnější straně čepu.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,1 mm/ot,
WF	2,6 mm
Velikost destiček Ø d	8 mm
DAXN-DAXX	8 - 15 mm
Posuv f zapichování	2,6 mm/ot,
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,06 mm/ot,
Maximální hloubka řezu t_{max}	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Řada	MINCUT

Označení výrobce	MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička