



Nožový držák DOVEIQGRIP THD, Vlevo, Velikost dřívku / šířka zápichu w: 25/12mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 274141 25/12 |
| GTIN | 7291075316759 |
| Třída artiklu | 26D |

Popis

Provedení:

Pro obrábění vnějších zápichů.

Technický popis

| | |
|------------------|--------------------|
| HBL | 30 mm |
| Šířka zápichu w | 12 mm |
| Velikost stopky | 25 mm |
| Řada | DOVEIQGRIP |
| OAL | 170 mm |
| WF | 19,5 mm |
| HBH | 8 mm |
| WB | 11 mm |
| CDX | 20 mm |
| Označení výrobce | THDL 2525-12T20-IQ |
| Délka vyložení | 20 mm |
| Způsob použití | Vlevo |
| Vnitřní chlazení | ano |

Technický list

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák