

**Nožový držák DOVEIQGRIP THD, pravý, Velikost dříku / šířka zápichu w:  
25/14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Třída artiklu	26D

**Popis****Provedení:**

Pro obrábění vnějších zápichů.

**Technický popis**

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Šířka zápichu w	14 mm
Velikost stopky	25 mm
Řada	DOVEIQGRIP
WB	13 mm
WF	18,5 mm
Označení výrobce	THDR 2525-14T20-IQ
Délka vyložení	20 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák