

**Vyměnitelné břity MINCUT MEFL plný rádius, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Třída artiklu	26J

**Popis****Provedení:**

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů na vnější straně čepu.

**Vhodné pro:**

Vyvrtávací tyče č. 270420.

**Technický popis**

Velikost destiček $\varnothing d$	8 mm
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,06 mm/ot,
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,1 mm/ot,
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	5,5 mm
Rohový rádius R	1 mm
Řada	MINCUT
Označení výrobce	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička