

**Nožový držák DOVEIQGRIP THD, pravý, Velikost dříku / šířka zápichu w:
32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274140 32/16
GTIN	7291075316711
Třída artiklu	26D

Popis**Provedení:**

Pro obrábění vnějších zápichů.

Technický popis

HBH	8 mm
Šířka zápichu w	16 mm
HBL	48 mm
WB	14,8 mm
Řada	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
Velikost stopky	32 mm
CDX	40 mm
OAL	170 mm
Označení výrobce	THDR 3232-16T40-IQ
Délka vyložení	40 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Soustružnický držák