



Nožový držák DOVEIQGRIP THD, Vlevo, Velikost dřívku / šířka zápichu w: 25/14mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274141 25/14
GTIN	7291075316766
Třída artiklu	26D

Popis

Provedení:

Pro obrábění vnějších zápichů.

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Šířka zápichu w	14 mm
CDX	20 mm
HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
WB	13 mm
Řada	DOVEIQGRIP
Označení výrobce	THDL 2525-14T20-IQ
Délka vyložení	20 mm
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne

Druh produktu

Soustružnický držák