

**Řezné vložky DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Šířka zápichu w: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274149 10
GTIN	7291075316551
Třída artiklu	26H

Popis**Provedení:**

Lamač třísek Y pro standardní obrábění zápichů. Kladný utvářeč třísek. Měkký řez.

Použití:

Pro vnější drážkování pro vysoké objemy třískového obrábění.

Technický popis

Rohový rádius R	0,8 mm
Šířka zápichu w	10 mm
RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,35 mm/ot,
CWTOL	0,08 mm
INSL	13,3 mm
Řada	DOVEIQGRIP
Označení výrobce	TIGER 1008Y-IQ IC830

Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	U
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 180 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů