

**Řezné vložky DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Šířka zápichu w: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274149 14
GTIN	7291075316575
Třída artiklu	26H

Popis**Provedení:**

Lamač třísek Y pro standardní obrábění zápichů. Kladný utvářec třísek. Měkký řez.

Použití:

Pro vnější drážkování pro vysoké objemy třískového obrábění.

Technický popis

RETOL	0,05 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/ot,
INSL	161 mm
CWTOL	0,08 mm
Rohový rádius R	1,5 mm
Šířka zápichu w	14 mm
Řada	DOVEIQGRIP
Označení výrobce	TIGER 1415Y-IQ IC830

Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	U
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 180 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů