

**Řezné vložky DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Šířka zápichu w: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274148 10
GTIN	7291075316476
Třída artiklu	26H

Popis**Provedení:**

Lamač třísek Y pro standardní obrábění zápichů. Kladný utvářec třísek. Měkký řez.

Použití:

K vnějšímu zapichování pro vysoké objemy obrábění.

Technický popis

fg	0,2 - 0,35 mm/ot,
Šířka zápichu w	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
Rohový rádius R	0,8 mm
Řada	DOVEIQGRIP
Označení výrobce	TIGER 1008Y-IQ IC808

Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	U
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 180 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů