

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / a_p max = 8,0 mm.

Technický popis

Typ	ALU
Řada	HELI3MILL
Posuv f_z	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPCR 1003PDFR-P
Geometrie	PDFR-P
Označení výrobce	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Typ	IC28

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	640 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	560 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	320 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		