

**TPKT 1003PDR, IC810, Typ: GGG****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Typ	GGG
Řada	HELI3MILL
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f_z	0,15 mm
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPKT 1003PDR
Geometrie	PDR

Označení výrobce	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Typ	IC810
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	240 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		