

**XNMU 043010HP, IC5820, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221214 S
GTIN	7291075393453
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řznými hranami. S vedlejším břitem.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,6$  až  $1 \times D$  /  $a_{p,max} = 0,8$  mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Posuv $f_z$	0,4 mm
Rádus pro programování u $a_p$ max	1,8 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Typ	S
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 043010HP
Rohový rádus	1 mm
Geometrie	HP

Označení výrobce	FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Typ	IC5820
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	S
Inconel	vhodný	35 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		