

**XNMU 040310T, IC830, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řznými hranami. S vedlejším břitem.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6$ až $1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rohový rádius	1 mm
Rádius pro programování u a_p max	1,8 mm
Typ	ST1400
Řada	LOGIQ4FEED
Posuv f_z	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 040310T
Geometrie	T

Označení výrobce	FFX4 XNMU 040310T IC830
Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		