

**TDKT 150512-PDR, IC808, Typ: ST900****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226561 ST900
GTIN	7291075313017
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3$  až  $1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0$  mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řada	HELI3MILL
Rohový rádius	1,2 mm
Typ	ST900
Počet výměn/řezání	3
Posuv $f_z$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDKT 150512-PDR
Geometrie	PDR

Označení výrobce	HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Typ	IC808
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	240 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	220 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		